

• المواصفات :

POLYGROUT TL هو مركب اسمنتي غني بالبولىمير لإملاء فواصل البلاط . هو عبارة عن مزيج من الاسمنت المختار ، وحببيات تعبئة متدرجة وبولىمير معين ، والتي عندما يتم مزجها مع الماء تشكل حشوة فواصل قاسية ومتينة والتي يمكن أن تستخدم لتعبئة فواصل البلاط .

• الاستخدامات :

يمكن استعمالها لتعبئة فواصل البلاط والرخام أو الغرانيت عندما تكون الفواصل لا تتجاوز 4 ملم .

• المميزات :

- 1 - **POLYGROUT TL** مقاوم للماء و للشقوق حتى 4 ملم عرض الفاصل .
- 2 - متوفر باللون الأبيض والرمادي والألوان الأخرى حسب الطلب .
- 3 - مثالي للاستعمال الداخلي والخارجي .
- 4 - ألوانها لا تبهت - اللون مصمم خصيصاً بصبغات محددة وبذلك لا يبهت اللون بمرور الوقت .
- 5 - ذات حشوة صلبة لها قوة التصاق عالية لذلك تبقى الروبة في مكانها بثبات بدون تغيير .

• الخصائص :

الأساس	اسمنت درجة عالية مضاف إليه مركب خاص معدل
اللون	رمادي و أبيض و ألوان أخرى حسب الطلب
الكثافة	1.8 غ / سم ³ .
مقاومة للضغط	33.4 نيوتن / مم ² في 28 يوم (33.4 Mpa)
مقاومة للشد	2.75 نيوتن / مم ² في 28 يوم (2.75 Mpa)
المعايير الأساسية	ANSI 118.6 1192, BS 5980

• تعليمات التطبيق :

تجهيز السطح :

يمكن تطبيق POLYGROUT TL بعد 24 ساعة على الأقل من التبليط .

جميع البلاطات يجب أن تكون مثبتة بإحكام ونظيفة قبل تطبيق POLYGROUT TL

المزيج :

يتم المزج باستخدام خلاط كهربائي بطيء السرعة مزود بمحرك . يتطلب تقريباً 3 - 3.5 ليتر ماء لكل 10 كغ POLYGROUT TL .

يتم وضع مقدار معين من الماء في وعاء ويضاف POLYGROUT بالتدريج ويخلط حتى يتم الحصول على مزيج متجانس ومتماسك على شكل كريم .

للمناطق الحرجة مثل برك السباحة ومناطق احتجاز الماء الأخرى يفضل استخدام POLYGROUT معدل بـ POLYTILE LATEX (1 ليتر POLYTILE LATEX لكل 10 كغ POLYGROUT TL ومقدار معين من الماء)

• التطبيق :

يطبق POLYGROUT TL في فواصل البلاط باستخدام سكين خاص للمعجونة . توضع المعجونة ضمن الفواصل وتملأ بشكل كامل .

يتم إزالة المواد المتبقية من المعجونة بقطعة قماش ثم تمرر فوق المعجونة المطبقة على الفواصل لتسويتها .

يمكن استخدام المنتج لمدة 2 ساعة بعد المزج .

• التعبئة :

متوفرة بعبوات (10 و 5) كغ .

• التغطية :

1 كغ من POLYGROUT TL تكفي لترويب 28 متر طولي من فواصل البلاط التي يبلغ عرضها 4 ملم وعمقها 3 ملم

كمية الروبة (بالكغ) المطلوبة لكل 1 م ²				
عرض الفواصل				قياس البلاط
(ملم)	1.5 ملم	3 ملم	6 ملم	10 ملم
25 × 25	0.73	1.5	-	-
50 × 50	0.75	1.5	-	-
6×100×100	0.65	1.3	2.6	-
10×100×100	1.1	2.2	4.4	-
6×150×150	0.3	0.6	2.3	-
10×150×150	1.1	2.2	4.4	-
6×100×200	0.74	1.5	2.3	-
10×200×200	0.47	0.95	2.0	3.1
15×115×240	-	1.55	3.0	6.25
20×115×240	-	2.05	3.83	6.0
8×240×240	-	0.45	0.85	1.25
10×300×300	-	0.7	1.35	2.6

• التنظيف :

الادوات يجب ان تنظف بالماء بعد الاستخدام .

• التخزين :

يجب أن يتم تخزينه وهو مغطى ، وبعيداً عن أشعة الشمس ودرجات الحرارة العالية .في مناخ المناطق الاستوائية يجب أن يتم تخزين المادة في أماكن مكيفة .

• صلاحية المادة :

حتى (12) شهر عندما يخزن ضمن الشروط الواردة أعلاه

• الصحة والسلامة :

كما هو الحال في كل المنتجات الكيميائية ، يجب أخذ الحيطة والحذر ، يجب ارتداء النظارات الواقية والقفازات يجب معالجة أي خدش يصيب الجلد أو العين فوراً بماء نقي . إذا تم ابتلاع المادة بالصدفة قم باستشارة طبية فورية ولا تحاول تحفيز الاقياء .

حائز على شهادة
الايزو رقم 9001



الجمهورية العربية السورية - دمشق - البرامكة - طريق الجمارك

هاتف: +963 11 216 5444 / +963 11 211 5444 موبايل: +963 932 744 002 / +963 932 744 004

ص.ب: 5358 - البريد الالكتروني: sinjabest@net.sy

